

## DISCO FLAP PREMIUM



### PRINCIPAIS VANTAGENS

- 90 folhas.
- Ótimo desbaste.
- Bom rendimento.

### PRODUTOS ASSOCIADOS

- Disco abrasivo de corte.
- Roda de lixa.
- EPI.
- Esmerilhadeira.

### Descrição

O disco Flap Premium é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas, cordões de solda, remoção de vernizes, tintas e ferrugem. Ideal trabalhos em aço carbono.

### Características

- Disco com diâmetro de 115 mm.
- Com 90 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado.
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio.
- Costado (ou Prato) em Fibra de Vidro com formato Côncavo.
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
- Livre de cloro, ferro e enxofre.

### Aplicações

- Recomendado para aço carbono.
- Ótimo para desbaste e acabamento.
- Recomendado para desbaste de cordão de solda.
- Remoção de remoção de vernizes, tintas e ferrugem.

### Modo de usar

- Para uso em esmerilhadeiras.
- Respeite sempre as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
- RPM recomendada 13.300.

### Restrições de uso

- Nunca exceder a velocidade máxima de trabalho indicada.
- Nunca utilizar um disco em mau estado de conservação.

## DISCO FLAP PREMIUM

### Informações de segurança e manuseio do produto

- Siga as instruções de segurança indicadas no rótulo do disco.
- Use sempre proteção para os olhos (óculos), luvas de segurança e máscara.
- Não use discos danificados.
- Siga as instruções de montagem do disco, constantes no manual de instruções da máquina.
- Retire da área de trabalho qualquer substância combustível, materiais inflamáveis ou explosivos antes de iniciar as operações.
- Utilize o disco flap única e exclusivamente em materiais adequados e com máquinas apropriadas.
- Manuseie a máquina sempre com ambas as mãos.

### Condições de armazenamento e prazo de validade

- Armazene os discos em locais com temperatura entre +5° C e +45° C e com umidade relativa entre 45% e 65%, de preferência em uma embalagem fechada.
- Não expor os discos a ambientes fechados e com elevada umidade, água ou ambientes químicos ricos em solventes.

### Para mais informações, por favor contate

Wurth do Brasil Peças de Fixação Ltda.  
Rua Adolf Wurth, 557 - Jd. São Vicente  
Tel.: (11) 4613-1900  
[www.wurth.com.br](http://www.wurth.com.br)

| Qtde. embalagem | Grão | Aplicação       | Costado | Formato Disco   | Ø Disco |        | Ø Furo |      | Rotação Máxima (RPM) | Código              |
|-----------------|------|-----------------|---------|-----------------|---------|--------|--------|------|----------------------|---------------------|
|                 |      |                 |         |                 | mm      | pol    | mm     | pol  |                      |                     |
| 05 unidades     | 40   | Desbaste Grosso | Fibra   | Costado Côncavo | 115     | 4.1/2" | 22,2   | 7/8" | 13.300               | <b>0579 586 040</b> |
|                 | 60   | Desbaste Médio  |         |                 |         |        |        |      |                      | <b>0579 586 060</b> |
|                 | 80   | Acabamento Fino |         |                 |         |        |        |      |                      | <b>0579 586 080</b> |
|                 | 120  | Polimento       |         |                 |         |        |        |      |                      | <b>0579 586 120</b> |

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por numerosos estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Wurth do Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.